



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 5×D, Tyyppi: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	232260 36
GTIN	4045197592590
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 36 - 47 mm

Hyötypituus L₁: 209,5 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	36 - 47 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Hyötypituus L ₁	209,5 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600