

**Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 5×D, Tyyppi: 48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232260 48
GTIN	4045197592606
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 231,8 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kiristysruuvit: 232990 TX20

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	231,8 mm
Ø-alue D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Morsekartio MK koko	5
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600