



## Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232245 12
GTIN	4045197658067
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:**

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.**

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 31,8 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX7

### Tekninen kuvaus

Ø-alue D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	31,8 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Varren pituus L <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6