



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 12
GTIN	4045197592613
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L_1 : 111,1 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	111,1 mm
Ø-alue D_c	12 - 12,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6