

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232250 36
GTIN	4045197589071
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 36 - 47 mm

Hyötypituus L₁: 209,6 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren pituus L_s: 70 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	209,6 mm
varren Ø D _s	40 mm
Ø-alue D _c	36 - 47 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Varren pituus L _s	70 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600