



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 3×D, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232258 18
GTIN	4045197658449
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:**Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 18 - 24 mmHyötypituus L₁: 69,8 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX9
Ø-alue D _c	18 - 24 mm
Hyötypituus L ₁	69,8 mm
Morsekartio MK koko	3
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX9	674248 TX9
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2