



## Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, laturi, Tyyppi: GSB1890C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin** vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormituksesta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

#### Harjaton EC-moottori.

**KickBackControl** automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteissa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla. Kompakti muotoilu, erittäin lyhyt pään pituus (vain 175 mm) täydelliseen käsittelyyn.

Moottorijarru.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua** ja laturia, varusteena L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

## Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	36 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppe	Litiumioni
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11,8 m/s <sup>2</sup>
Korkeus	210 mm
Valmistajamerkintä	GSB 18V-90 C
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,5 m/s <sup>2</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
akun jännite	18 V
Paino	1,2 kg
enimmäisvääntömomentti kova	64 Nm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Leveys	77 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pituus	175 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

