

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	95 astetta
Kokonaispituus L	125 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	40 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7 mm
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	AH08K SCLCR/L06
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500