

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	AH08K SCLCR/L06
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Ulkonema L <sub>1</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500