

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	7,5 mm
Varren koko	8 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	60 mm
ISO-koodi pidin	SDNCN 0808D07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	4 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500