

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SDJCR/L 0808D07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	60 mm
Terän koko	7 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Varren koko	8 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500