

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,5 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
ISO-koodi pidin	A08F SDXCR/L04
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Asetuskulma κ	93 astetta
Terän koko	4 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX5

674248 TX5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500