

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
ISO-koodi pidin	E08K SDQCR/L07
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,6 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	26 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500