

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	8 mm
ISO-koodi pidin	A08F SDXCR/L04
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Keskisiirto L ₃	5 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Kokonaispituus L	80 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
Terän koko	4 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX5

674248 TX5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500