

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	8 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,6 mm
Ulkonema L ₁	26 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
ISO-koodi pidin	E08K SDQCR/L07
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500