

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	125 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A25X SDUCR/L11
Kokonaispituus L	222 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Sarja	Master Mute
kiinnittämätön leveys S	155 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin