

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L ₃	11 mm
Terän koko	6 mm
varren Ø D _s	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
ISO-koodi pidin	A16X SCLCR/L06
Sarja	Master Mute
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Ulkonema L ₁	80 mm
Kokonaispituus L	151 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
kiinnittämätön leveys S	96 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN