

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSpidin, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Kokonaispituus L	343 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A40X SDUCR/L11
Sarja	Master Mute
Keskisiirto L ₃	27 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
varren Ø D _s	40 mm
Ulkonema L ₁	200 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
kiinnittämätön leveys S	240 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin