

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L ₃	8,5 mm
Sarja	Master Mute
varren Ø D _s	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Kokonaispituus L	120 mm
ISO-koodi pidin	A12X SCLCR/L06
Asetuskulma κ	95 astetta
Ulkonema L ₁	60 mm
kiinnittämätön leveys S	72 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin