

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Tuoteluokka	29E

Kuvas**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
ISO-koodi pidin	A20X SCLCR/L09
Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	177 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Ulkonema L ₁	100 mm
varren Ø D _s	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin