

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
40/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Tuoteluokka	29E

Kuvas**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
ISO-koodi pidin	A40X SCLCR/L09
varren Ø D _s	40 mm
Sarja	Master Mute
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	343 mm
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
kiinnittämätön leveys S	240 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin