

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A40X STFCL/L16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Asetuskulma κ	90 astetta
Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Terän koko	16 mm
varren Ø D _s	40 mm
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	345 mm
kiinnittämätön leveys S	240 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea

Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähditys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN