

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	22 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Sarja	Master Mute
ISO-koodi pidin	A32X STFCL/L16
Kokonaispituus L	277 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Ulkonema L ₁	160 mm
varren Ø D _s	32 mm
Terän koko	16 mm
kiinnittämätön leveys S	192 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN