

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Ulkonema L ₁	100 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 47
ISO-koodi pidin	A20X STFCL/L11
Kokonaispituus L	177 mm
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
varren Ø D _s	20 mm
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN