

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 47
Asetuskulma κ	90 astetta
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L ₃	17 mm
varren Ø D _s	25 mm
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
ISO-koodi pidin	A25X STFCCR/L11
Sarja	Master Mute
Kokonaispituus L	222 mm
kiinnittämätön leveys S	155 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN