

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	277 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
varren Ø D _s	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L ₃	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Sarja	Master Mute
Asetuskulma κ	93 astetta
Ulkonema L ₁	160 mm
ISO-koodi pidin	A32X SDUCR/L11
kiinnittämätön leveys S	192 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin