

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	125 mm
Kokonaispituus L	222 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Sarja	Master Mute
ISO-koodi pidin	A25X SDUCR/L11
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
varren Ø D _s	25 mm
kiinnittämätön leveys S	155 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin