

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	100 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
ISO-koodi pidin	A20X SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Asetuskulma κ	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	177 mm
Sarja	Master Mute
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin