

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko:
12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	93 astetta
Sarja	Master Mute
Terän koko	7 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
ISO-koodi pidin	A12X SDUCR/L07
Ulkonema L ₁	60 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
kiinnittämätön leveys S	72 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin