

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko:  
20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	177 mm
ISO-koodi pidin	A20X SCLCR/L09
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Ulkonema L <sub>1</sub>	100 mm
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN