

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko:  
12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	6 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Sarja	Master Mute
ISO-koodi pidin	A12X SCLCR/L06
Asetuskulma κ	95 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	60 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kokonaispituus L	120 mm
kiinnittämätön leveys S	72 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin