

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 47
Terän koko	11 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	100 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Kokonaispituus L	177 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
ISO-koodi pidin	A20X STFCL/L11
Sarja	Master Mute
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin