

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko:
16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	151 mm
Sarja	Master Mute
Keskisiirto L ₃	11 mm
Ulkonema L ₁	80 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
ISO-koodi pidin	A16X SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
varren Ø D _s	16 mm
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
kiinnittämätön leveys S	96 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin