

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema $L_1$	160 mm
varren Ø $D_s$	32 mm
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus L	277 mm
Sarja	Master Mute
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
ISO-koodi pidin	A30X SCLCR/L09
Keskisiirto $L_3$	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	40 mm
kiinnittämätön leveys S	192 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin