

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Sarja	Master Mute
Keskisiirto L_3	17 mm
ISO-koodi pidin	A25X SCLCR/L09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
varren Ø D_s	25 mm
Kokonaispituus L	222 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Ulkonema L_1	125 mm
Terän koko	9 mm
kiinnittämätön leveys S	155 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin