



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 3×D, Tyyppi: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	232258 25
GTIN	4045197658456
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 25 - 35 mm

Hyötypituus L₁: 85,7 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX15
Hyötypituus L ₁	85,7 mm
Ø-alue D _c	25 - 35 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600