

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232245 13
GTIN	4045197658074
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 13 - 17,5 mmHyötypituus L₁: 34,9 mmvarren Ø D_s: 20 mmVarren pituus L_s: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	20 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D _c	13 - 17,5 mm
Hyötypituus L ₁	34,9 mm
Varren pituus L _s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3