



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 13
GTIN	4045197592620
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L_1 : 114,3 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Ø-alue D_c	13 - 17,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Hyötypituus L_1	114,3 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8