



1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 11×16 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 4m



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 080241 4 |
| GTIN | 7391390097477 |
| Tuoteluokka | 08A |

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Materiaali | PU-kierreletku |
| Letkun sisä-Ø | 11 mm |
| Letkun ulko-Ø | 16 mm |
| Väri | sininen |
| Pikaliittimen kytkentä | 1/2 tuuma |
| Käytettävissä oleva letkun pituus | 4 m |

| | |
|----------------------|-----------|
| Liitinnippaliitântä | 1/2 tuuma |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Suurin murtumispaine | 35 bar |
| Tuotetyyppi | Letku |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma | 080285 1/2 |
| Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma | 080290 1/2 |