



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 3×D, Tyyppi: 36



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232258 36
GTIN	4045197658463
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

**Suoraurainen.****Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 120,6 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX20

### Tekninen kuvaus

Ø-alue D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Hyötypituus L <sub>1</sub>	120,6 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600