

**Perusrunko Lieriövarsi, sisjäähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232245 18
GTIN	4045197658081
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisjäähdytys.

**Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisjäähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 18 - 24 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 66,7 mmvarren Ø D<sub>s</sub>: 25 mmVarren pituus L<sub>s</sub>: 56 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX9

**Tekninen kuvaus**

Kiristysruuvit	232990 TX9
Hyötypituus L <sub>1</sub>	66,7 mm
Ø-alue D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	56 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D
Varsi	ISO 9766

Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9	674248 TX9
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9