



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 18
GTIN	4045197592637
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 18 - 24 mm

Hyötypituus L_1 : 273,1 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX9
Hyötypituus L_1	273,1 mm
Ø-alue D_c	18 - 24 mm
Morsekartio MK koko	3
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9	674248 TX9
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9