

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232255 12
GTIN	4045197589095
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

**Huomautus:**Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja  $v_c$ -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue  $D_c$ : 12 - 12,5 mmHyötypituus  $L_1$ : 111,1 mmvarren Ø  $D_s$ : 20 mmVarren pituus  $L_s$ : 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX7

**Tekninen kuvaus**

varren Ø $D_s$	20 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Hyötypituus $L_1$	111,1 mm
Ø-alue $D_c$	12 - 12,5 mm
Varren pituus $L_s$	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7	674248 TX7
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7