



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasoajyrinnässä ja syvien taskujen ajyrinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyajyrintään.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	17 mm
Kääntöterienkoko	09
Sopiva kääntöterä	XD..
Terän Ø D _c	32 mm
Varren Ø D ₃ h6	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	70 mm
Kokonaispituus L _{ges}	250 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausajyrintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausajyrintä Ø D _{min}	49 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,88 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	16,3 mm
Asetuskulma κ	13 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------