

Yale

Viputalja UNO plus A, pyöröteräsketju, Kantavuus: 1,5t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Vankkaa teräslevyä, kompakti rakenne. Helppo **ketjuvapautus**. Ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

Käyttö:

Yleismonitoimilaitte kätevään, monipuoliseen käyttöön.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

ATEX-malli tilauksesta

Tekninen kuvaus

Normaali nostokorkeus	1,5 m
Kantavuus	1500 kg
Rungon raaka-aine	teräspelti
Ketjun vapautus	kyllä
Nostovoima nimelliskuormituksella	35 daN
Kantavuus tonneissa	1,5 t
Ketjujen lukumäärä	1
Paino	9,2 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja/ketjunostin