

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232245 25
GTIN	4045197658098
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 25 - 35 mm

Hyötypituus L₁: 85,7 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren pituus L_s: 60 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	85,7 mm
Ø-alue D _c	25 - 35 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
Varren pituus L _s	60 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D

Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600