

Garant

Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 × kokonaispituus L: 6,7X215mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 116245 6,7X215 |
| GTIN | 4067263669463 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.

Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. **Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.**

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, **120° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| varren Ø D _s | 6,7 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 6,7 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 150 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,07 mm/kierr, |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 140 mm |
| Standardi | DIN 1869 |
| Varsi | Lieriövarsi |

| | |
|------------------|----------------|
| Kokonaispituus L | 215 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Nousukulma | 38 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 50 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 32 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 21 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 18 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 18 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |