



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 25
GTIN	4045197592644
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 25 - 35 mm

Hyötypituus L_1 : 289 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX15
Ø-alue D_c	25 - 35 mm
Hyötypituus L_1	289 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600