

**Perusrunko Lieriövarsi, sisjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232255 13
GTIN	4045197592507
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Sisjäähdytys.

**Huomautus:**Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja  $v_c$ -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisjäähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue  $D_c$ : 13 - 17,5 mmHyötypituus  $L_1$ : 114,3 mmvarren Ø  $D_s$ : 20 mmVarren pituus  $L_s$ : 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX8

**Tekninen kuvaus**

Ø-alue $D_c$	13 - 17,5 mm
varren Ø $D_s$	20 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Hyötypituus $L_1$	114,3 mm
Varren pituus $L_s$	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8