



## Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasoajyrinnässä ja syvien taskujen ajyrinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyajyrintään.

### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$	25 mm
$\varnothing D_3$	5 mm
Sopiva kääntöterä	XD..
Kääntöterienkoko	06
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	188 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229915 (T7; 0,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausajyrintä $\varnothing D_{max}$	30 mm
Pyöröporausajyrintä $\varnothing D_{min}$	21 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,73 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229915
----------------	--------